

Malé prenosné sušiarne pre elektródy F8 , F15 , F60



Mod. F8



Mod. F15



Mod. F60



Mod. F8/F15

Všeobecný opis

Prenosná sušiareň slúži na udržanie elektród mimo vlhkosti vo zväracom prostredí na zabránenie vodíkovej implikácií v samotnom procese zváranie. Prenosná sušiareň je vybavená mostnými rukoväťami, ktoré uľahčujú prepravu. Tie sú kompletne dodané v puzdre, ktorý umožňuje vyberanie elektród.

Opis sušiarne

Sušiareň má vonkajšiu štruktúru vyrobenú z nehrdzavejúcej ocele (inox) odolnej voči náročným pracovným podmienkam ako je vlhkosť, korózia a slaná atmosféra.

Vnútorňa štruktúra je štvorhranná a vyrobená z pozinkovaného hliníka potiahnutého ocelovou fóliou. Vnútorňa vzduchová komora umiestnená medzi dvoma štruktúrami udržuje jednotné teplotné podmienky vo vnútri sušiarne.

Vonkajší termostat je dobre chránený voči nepredvídateľnými pôsobeniami. Vykurovacie teleso je upevnené na spodku sušiarne v priamom kontakte s elektródami zaručujúcimi najvyššiu výkonnú tepelnú vodivosť.

Technická data	F8	F15	F60
Kapacita a váha	5/8 kg 100 elektród pre Ø 3,2 mm	10/15 kg 200 elektród pre Ø 3,2 mm	48kg 1200 elektród 900 elektród Ø 4,0mm
Max. teplota	180° - 200° možná teplota s reguláciou až do 350°C		
Výkon ohrevu	130W	275W	1100W
Napájanie	24V AC , 48/72/85V DC , 110V AC , 230V AC – 50/60 Hz		230V AC – 50/60Hz jednofázová
Rozmery sušičky vnútorné w x d x h	72 x 72 x 470mm	100 x 100 x 470mm	280 x 280 x 460mm
Rozmery sušičky vonkajšie w x d x h	140 x 180 x 630mm	180 x 230 x 630mm	460 x 420 x 710mm
Váha sušičky	5 kg	8 kg	32 kg

Podmienky používania

Sušiareň musí byť umiestnená v blízkosti procesu zváranie, chránená proti vode a blatu a uchovávať pred dažďom a vlhkosťou.

Sušiareň otvárajte len v prípade nutnosti, častým otváraním vystavíte sušiareň vysokej absorpcii vlhkosti do vnútra elektród a môže zapríčiniť nefunkčnosť sušiarne.

Sušiareň používajte len na účely jej pripisované.

Akkoľvek úpravy sušiarne alebo jej dielcov nieje dovolené, pokiaľ to písomne neumožní výrobca.

Pre lepšiu bezpečnosť operátora pamätajte, že výstup je pod napätím aj keď termostat nie je v prevádzke.

Sušičky vyhovujú všetkým európskym normám a má certifikát CE .

TOMI WELD s.r.o.
ZVÁRACIA TECHNIKA